

Garant

HM-Bohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L_2	15 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	E16R SVJCR/L11
Halsbreite L_4	9,5 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Kopflänge L_1	31,4 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange