

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
ISO-Code Halter	E10K SVJCR/L07
Einstellwinkel κ	142 Grad
Halsbreite L <sub>4</sub>	6,3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Kopflänge L <sub>1</sub>	18 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	1,5 mm
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø D <sub>5</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange