

Garant

HM-Bohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261326 12/07 |
| GTIN | 4062406100452 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ISO-Code Halter | E12M SVJCR/L07 |
| Mittenversatz L ₃ | 2 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Halsbreite L ₄ | 7,8 mm |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 |
| Plattengröße | 7 mm |
| Kopflänge L ₁ | 18 mm |
| Einstellwinkel κ | 142 Grad |
| Spannhöhe L ₂ | 11 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 13 mm |
| Schaft-Ø D ₅ | 12 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 8xD |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |