

Garant

HM-Bohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8 mm
Mittenversatz L_3	3 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Plattengröße	5 mm
Spannhöhe L_2	7,5 mm
ISO-Code Halter	E08F SVJCR/L05
Halsbreite L_4	6 mm
Kopflänge L_1	26 mm
Schaft-Ø D_5	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange