

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-  
Ø / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	5 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
ISO-Code Halter	E08F SVJCR/L05
Mittenversatz L <sub>3</sub>	3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Spannhöhe L <sub>2</sub>	7,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Schaft-Ø D <sub>5</sub>	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange