



## Hydrodehn-Spannfutter Comp-R Rundlauf einstellbar, HSK-A 63, Spann – Ø D1: 20 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307547 20
GTIN	2050002005136
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Rundlaufgenauigkeit einstellbar auf 0 µm.
- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.

#### Verwendung:

Perfektes Spannfutter wo höchste Rundlaufgenauigkeit gefordert werden:

- Reiben.
- Bohren (v.a. kleine Durchmesser).
- Einsatz von sensiblen, preisintensiven Werkzeugen.
- Zum Spannen von Schaft-Toleranz h6.

#### Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 115 mm

Ø D<sub>2</sub>: 42 mm

Außen-Ø d<sub>4</sub>: 52,5 mm

l<sub>4</sub>: 50 mm

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	115 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm

Außen-Ø d <sub>4</sub>	52,5 mm
l <sub>4</sub>	50 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter