



Hydrodehn-Spannfutter Comp-R Rundlauf einstellbar, HSK-A 100, Spann – ØD1: 20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307548 20
GTIN	2050002005143
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Rundlaufgenauigkeit einstellbar auf 0 µm.
- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Perfektes Spannfutter wo höchste Rundlaufgenauigkeit gefordert werden:

- Reiben.
- Bohren (v.a. kleine Durchmesser).
- Einsatz von sensiblen, preisintensiven Werkzeugen.
- Zum Spannen von Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 120 mm

Ø D₂: 42 mm

Außen-Ø d₄: 52,5 mm

l₄: 50 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	120 mm
--------------------	--------

Ø D ₂	42 mm
Außen-Ø d ₄	52,5 mm
l ₄	50 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter