

Garant

HM-Bohrstange E.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L	200 mm
Mittenversatz L_3	2 mm
Plattengröße	11 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Kopflänge L_1	31,4 mm
ISO-Code Halter	E16R SVJCR/L11
Halsbreite L_4	9,5 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Schaft-Ø D_5	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange