

Garant

HM-Bohrstange E.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Halsbreite L ₄	6,3 mm
Kopflänge L ₁	18 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mittenversatz L ₃	1,5 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
ISO-Code Halter	E10K SVJCR/L07
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange