

Garant
Bohrstange HM, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261327 20/11
GTIN	4062406100667
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Bohrstange HM 20/11 mm Schaft-Ø D_s : 20 mm
 ISO-Code Halter: E20S SVJCR/L11
 Einstellwinkel κ : 142 Grad
 passende Wendeschneidplatte: VC..1103..
 Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm
 Mittenversatz L_3 : 2 mm

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC..1103..
Spannhöhe L_2	19 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Kopflänge L_1	38 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	E20S SVJCR/L11
Mittenversatz L_3	2 mm
Halsbreite L_4	11 mm
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	24 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm

Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange