

Garant
Bohrstange HM, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261327 25/16
GTIN	4062406100681
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Bohrstange HM 25/16 mm Schaft-Ø D_s : 25 mm
 ISO-Code Halter: E25S SVJCR/L16
 Einstellwinkel κ : 142 Grad
 passende Wendeschneidplatte: VC..1604..
 Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 28 mm
 Mittenversatz L_3 : 4,6 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L_3	4,6 mm
passende Wendeschneidplatte	VC..1604..
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	28 mm
ISO-Code Halter	E25S SVJCR/L16
Halsbreite L_4	16,5 mm
Kopflänge L_1	44 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Schaft-Ø D_s	25 mm

Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange