



Flächenspannfutter Form AD, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302597 10
GTIN	4062406100087
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	35 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm	309900 10