

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Kopflänge L <sub>1</sub>	16,5 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-Code Halter	E16R SVUCR/L11
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange