

Garant**HM-Bohrstange E.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	93 Grad
Kopflänge L_1	20,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L_3	13 mm
ISO-Code Halter	E20S SVUCR/L11
Spannhöhe L_2	18 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Gesamtlänge L	250 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange