

Garant
HM-Bohrstange E.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Gesamtlänge L	250 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	E25S SVUCR/L11
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31,5 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange