

Garant

HM-Bohrstange E.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	20,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	93 Grad
ISO-Code Halter	E20S SVUCR/L11
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange