

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	16,5 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Einstellwinkel κ	93 Grad
Gesamtlänge L	200 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
ISO-Code Halter	E16R SVUCR/L11
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange