

**Flächenspannfutter Form AD, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302657 12
GTIN	4062406100933
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Aufnahme	BT 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12