

**ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 40 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	302757 40
GTIN	4062406101046
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hochwertige Präzisions-Spannmutter.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 3 - 26 mm

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 63 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 40

ER-Spannschlüssel: 40

Technische Beschreibung

Ersatz-ER-Spannmutter	40
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spannbereich	3 - 26 mm
ER-Spannschlüssel	40
Außen-Ø D	63 mm
Spann-Ø D ₁	3-26 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
---	-----------