


Garant**Abstechplatte rechts 10°, HU7310, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273678 2
GTIN	4045197716651
Artikelklasse	21L

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stechbreite w	2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	rechts

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		