

**Messerkopfaufnahme Form A, BT 30 kurz, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303007 16
GTIN	4062406101169
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Außen-Ø D	38 mm
Auskräglänge A-Maß	35 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme