



Messerkopfaufnahme Form A, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303037 27
GTIN	4062406101268
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Außen-Ø D	60 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Auskräglänge A-Maß	100 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme