



Druckluft-Winkelschleifer für 125 mm Scheiben Ø, mit NPT Anschlussgewinde, mit 3/8 Zoll Druckluft-Anschluss, Typ: 3550-120



Bestelldaten

Bestellnummer	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

- **1,5 PS Motor mit 1100 W Leistung.**
- **Schutzhaube ohne Schlüssel verstellbar.**
- **125 mm Tellekapazität.**
- **Ästhetischer, stromlinienförmiger Sicherheitshebel.**

Kompakter und leistungsstarker Winkelschleifer für höchste Standzeiten bei anspruchsvollen Anwendungen bis 1000 Stunden Wartungsintervalle. Ergonomischer und vibrationsgedämpfter Handgriff. Schutzhaube ohne Schlüssel verstellbar. **M14-Spindelgewinde.**

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	CP3550-120AA5
Gewicht	1,9 kg
Arbeitsgeräusch	84 dB(A)
maximaler Luftbedarf	1560 l/min
Abgabeleistung	1100 W
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
maximale Vibration nach EN	9,8 m/s ²
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Winkelschleifer