


Garant**Abstechplatte links 10°, HU7310, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273680 4 |
| GTIN | 4045197719133 |
| Artikelklasse | 21L |

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Stechbreite w | 4 mm |
| Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm |
| Vorschub f | 0,08 - 0,26 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Hauptanwendung | N |
| Nebenanwendung | Ti |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HU7310 |
| Eckenradius R | 0,05 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Wendeschneidplattenprofil | links |

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 350 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 350 m/min | N |
| Alu > 10% Si | geeignet | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 50 m/min | S |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |