

Garant GRIDLINE

Werkbank fahrbar, links offen, rechts Tür und Schublade, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1250 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	924011 1250
GTIN	4062406101770
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Gehäuse mit Tür und offenes Gehäuse jeweils inkl. höhenverstellbarem verzinktem Ablageboden.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75

Türhöhe (rechts) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7016.**

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 950 mm

Arbeitsplatte Länge: 1250 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm
 Arbeitsplatte Stärke: 25 mm
 Unterbau Breite: 1100 mm
 Unterbau Tiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Gewicht	96,7 kg
Unterbau Breite	1100 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	1
Anzahl Tür	1
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schiebegriff	nein
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutztiefe in G	20
Unterbau Tiefe	700 mm
Höhe	950 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
absenkbar	nein
Material Rad	Polyurethan
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzfläche in G	20×20

Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Stoßfänger	nein
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbank fahrbar

Zubehör

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3	954690 3
Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3