

Garant GRIDLINE

**Werkbank fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte, 20×20G,
Plattenlänge: 1250 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	924051 1250
GTIN	4062406101794
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 950 mm

Arbeitsplatte Länge: 1250 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm

Arbeitsplatte Stärke: 25 mm

Unterbau Breite: 1100 mm

Unterbau Tiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	4
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	135,2 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Unterbau Breite	1100 mm
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Höhe	950 mm
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzbreite in G	20
absenkbar	nein
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Material Rad	Polyurethan
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Laufbelag spurlos	ja
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus
Stoßfänger	nein
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Tür	1
Schiebegriff	nein
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbank fahrbar

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 100/1	950320 100/1

Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3	954690 3
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/2	950320 100/2
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/3	950320 100/3
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
	950300 75/2

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 75/2
