

Garant GRIDLINE

**Werkbank fahrbar, links Tür, rechts 5 Schubladen, Bambus-Platte, 20×20G,
Plattenlänge: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	924091 1250
GTIN	4062406101817
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm

Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Gewicht	145,6 kg
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Unterbau Breite	1100 mm
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Höhe	950 mm
ComfortClose	nein
Material Arbeitsplatte	Bambus
Anzahl Schubladen	5
Anzahl Tür	1
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schiebegriff	nein
Stoßfänger	nein
Material Rad	Polyurethan
Schubladen Nutzbreite	500 mm
absenkbar	nein
Laufbelag spurlos	ja
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Serie	Ready-to-go
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg

Plattenstärke	25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100