

Garant GRIDLINE

Werkbank, fahrbar, elektrisch höhenverstellbar, Kabel, links Tür, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500/DE mm



Bestelldaten

Bestellnummer	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster.

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Anschlusskabel Länge 8 m. Mit deutschem Schuko-Stecker.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

IP-Schutzart: IP 20
 Höhenverstellbereich: 850 - 1050 mm
 Arbeitsplatte Länge: 1500 mm
 Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm
 Arbeitsplatte Stärke: 50 mm
 Unterbau Breite: 1300 mm
 Unterbau Tiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

Höhenverstellung stufenlos	ja
Anzahl Tür	1
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Prinzip der Höhenverstellung	elektrisch
ComfortClose	nein
absenkbar	ja
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Serie	Ready-to-go
Anschlussspannung	250 V
Material Rad	Polyurethan
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Unterbau Breite	1300 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
maximale Hubkraft	6000 N
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Gewicht	179,9 kg
Unterbau Tiefe	700 mm

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Laufbelag spurlos	ja
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Schiebegriff	nein
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G

Produktart	Werkbank elektrisch höhenverstellbar und fahrbar
Zubehör	
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/4	950320 150/4
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1	950320 100/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/2	950320 100/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/5	950320 150/5
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5

Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3	954690 3
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927805 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/3	950320 100/3
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22