

Garant GRIDLINE

Sechseck-Werkbank, 20×20G, Modell: 7**Bestelldaten**

Bestellnummer	925804 7
GTIN	4062406102142
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Sechseck-Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Modell 6 mit **6 Schubladen**, Modell 7 mit **7 Schubladen** je Block.

Arbeitsplatte 50 mm stark aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhen mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lieferumfang:

6 Schubladengehäuse, 6 Zwischenbleche, Arbeitsplatte, Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Höhe	850 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex

Gewicht	640 kg
Anzahl Schubladen	7
ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	2000 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Sechseck-Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm

927800 200