

Garant GRIDLINE

**Sechseck-Werkbank, 20×20G, Modell: T3****Bestelldaten**

Bestellnummer	925814 T3
GTIN	4062406102159
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Sechseck-Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Arbeitsplatte 50 mm stark aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhen mm: 75, 75, 100

Türhöhen mm: 425

**Lieferumfang:**

6 Schubladengehäuse, 6 Zwischenbleche, Arbeitsplatte, Befestigungsmaterial.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm

Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	462 kg
Höhe	850 mm
Anzahl Schubladen	3
ComfortClose	nein
Serie	vario
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	2000 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Sechseck-Werkbank

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21