

Weidmüller **Kabelschere, mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 245mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	730250 245
GTIN	4032248945528
Artikelklasse	73H

Beschreibung**Ausführung:**Griffe mit **Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:**Spezial-Werkzeugstahl**, gesenkgeschmiedet.**Technische Beschreibung**

Schneidleistung	95 mm ²
ganze Länge	245 mm
Schneidleistung bis Ø	22 mm
Herstellerbezeichnung	KT22
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Kunststoff-Hülle
Betätigung	mechanisch, Einhand
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Oberfläche	blank
mit Öffnungsfeder	nein

Produktart

Schere