

**Garant****Abstechschwert HSS, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 19/2,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Passend für:**

Halter Nr. 273984 – 273994 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	2,2 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	19 mm
für maximalen Werkstück-Ø	40 mm
maximale Stechtiefe t <sub>max</sub>	21 mm
Gesamtlänge L	86 mm
Schneidstoff	HSS
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert