

HOLEX**Kompaktscheibe D × T × H (mm), 150×3×25, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	566987 280
GTIN	4045197719041
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

Verwendung:

Zum **Abtragen, Reinigen und Finishen** von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Winkelschleifern (Ø 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (Ø 150 mm).

Hinweis:

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

Technische Beschreibung

Ausführung	3S fine
Feinheitsgrad	fein
Härtegrad	weich
Körnungsvergleich	280

Scheiben-Ø D	150 mm
Bohrungs-Ø H	25 mm
Scheibenbreite T	3 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	150×3×25
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
maximale Drehzahl	7500 min ⁻¹
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		