

**Garant****Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273761 25/4
GTIN	4045197719959
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.  $8 \times w$

**Hinweis:**

Maximaler  $\varnothing$  = begrenzter Werkstück- $\varnothing$  aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite $L_4$	26,5 mm
Stechbreite w	4 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	32,5 mm
Kopflänge $L_1$	51 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Gesamtlänge L	150 mm
maximaler $\varnothing$	65 mm
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 6	279815 6
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600