



Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: HD



Bestelldaten

Bestellnummer	474162 HD
GTIN	4029547019364
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Klimamessgerät Testo 440 zum Messen der **Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom im Lüftungskanal (m/s, m³/h)**. Hitzedraht-Messsonde (Sondenkopf 9 mm) für kleine Luftströme bis 30 m/s. Inklusive Temperatursensor.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Klimamessgerät Testo 440 Nr. 474141 Gr. 440, 3x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel, Koffer Nr. 474161 Gr. K und Kalibrierprotokoll. Hitzedraht-Sonde Nr. 474152 Gr. HD

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 30 m/s
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert)	±0,03 + 4 % (0 bis 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 bis 30 m/s)
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
IP-Schutzart	IP 54

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Mignon, AA
Anzahl enthaltener Batterien	3
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Klimamessgerät

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------