

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 12 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: HART**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	212768 HART
GTIN	4062406103149
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

Vorschub  $f_z$  in Stahl < 60 HRC: 0,05 mm

Sorte: HB7705

**Technische Beschreibung**

Typ	HART
Sorte	HB7705
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	12 mm
Radius Wiper radial	24 mm
Schneidenradius $R_1$	1 mm

Schneidenlänge $L_c$	6 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl < 60 HRC	0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen