



Ratschen-Kabelschere für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel) VDE-isoliert, ganze Länge: 315 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731260 315
GTIN	4003773078579
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante.

Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Verwendung:

Zum Trennen von stahlarmierten Kabeln (SWA-Kabel) in Ein- und Zweihandbetrieb. Ideal bei beengten Platzverhältnissen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Sonderzubehör:

Ersatz-Schwenkmesser Nr. 731251.

Hinweis:

Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet.

Schneidleistung: 380 mm²

Schneidleistung bis Ø: 45 mm

ganze Länge: 315 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	315 mm
Schneidleistung	380 mm ²
Schneidleistung bis Ø	45 mm

Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Ratschenfunktion	ja

Zubehör

Schwenkmesser für SWA-Ratschenkabelschere inklusive Schraube und Mutter Typ 315

731251 315