

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte Ø 32 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: HART

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212799 HART |
| GTIN | 4062406103361 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung**Ausführung:**

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,15 mm

Sorte: HB7705

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|--------|
| Typ | HART |
| Sorte | HB7705 |
| Eckenradius | 4 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Radius Wiper axial | 32 mm |
| Radius Wiper radial | 64 mm |
| Schneidenradius R_1 | 4 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Schneidenlänge L_c | 16 mm |
| Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ² | 0,22 mm |
| Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC | 0,15 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |
| Beschichtung | TiN |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |