


Garant

Fräs-Wendeschneidplatte Ø 32 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,15 mm

Sorte: HB4015

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB4015
Eckenradius	4 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	32 mm
Radius Wiper radial	64 mm
Schneidenradius R_1	4 mm

Schneidenlänge L_c	16 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen