

Garant**Synchrowerkzeugkopf für ER16, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 3,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	338183 3,5
GTIN	4062406102043
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

- **Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.**
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	2,7 mm
Auskraglänge L ₁	24 mm
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 374/376	M5
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 371	M3
Ø D ₂	12,7 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Gewindebohr-Adapter

