

**Garant****Synchrowerkzeugkopf für ER16, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	338183 4,5
GTIN	4062406102050
Artikelklasse	31P

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.**
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

**Passend für:**

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

**Technische Beschreibung**

Auskräglänge L <sub>1</sub>	24 mm
Schaft-Vierkant	3,4 mm
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M6
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M4
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Gewindebohr-Adapter

