

Garant**Synchrowerkzeugkopf für ER32, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	338186 10
GTIN	4062406103675
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

- Gewindebohren bzw.-formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.
- Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).
- Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.

Ausführung Werbetext:

- Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	37 mm
Schaft-Vierkant	8 mm
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 371	M10
Ø D ₂	25 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Gewindebohr-Adapter

