

Garant
Synchrowerkzeugkopf für ER25, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 7mm

Bestelldaten

Bestellnummer	338185 7
GTIN	4062406102098
Artikelklasse	31P

Beschreibung
Ausführung:

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Ausführung Werbetext:

- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	30 mm
Schaft-Vierkant	5,5 mm
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 374/376	M9-10
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 371	M7
Ø D ₂	19 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar

Produktart

Gewindebohr-Adapter