

Garant
Synchrowerkzeugkopf für ER32, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	338186 8
GTIN	4062406103651
Artikelklasse	31P

Beschreibung
Ausführung:

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.
- Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).
- Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.

Ausführung Werbetext:

- Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	6,2 mm
Auskraglänge L ₁	37 mm
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 374/376	M11
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 371	M8
Ø D ₂	25 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar

Produktart

Gewindebohr-Adapter