

Garant**Synchrowerkzeugkopf für ER32, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	338186 12
GTIN	4062406103699
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Ausführung Werbetext:

- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant	9 mm
Auskraglänge L ₁	37 mm
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 371	M12
für Gewindebohrer-Schaft-Ø d ₂ DIN 374/376	M16
Ø D ₂	25 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar

Produktart

Gewindebohr-Adapter