

Garant**Synchroaufnahme, für ER-Spannzangen: 16****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338180 16 |
| GTIN | 4062406103705 |
| Artikelklasse | 31P |

Beschreibung**Ausführung:**

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindegüte und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Ausführung Werbetext:

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindegüte und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|---------------------|
| Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar |
| Produktart | Spannzangen-Halter |

