


**ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 9/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308960 9/16
GTIN	4062406104016
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

**Hinweis:**

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar. Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

**Technische Beschreibung**

Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	430 E
Außen-Ø D	26 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange

