Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085932 20
GTIN	5012095608486
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- · Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- · Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Ø	20 mm
Höhe	6 mm
Bohrungs-Ø	4,5 mm
Nennhaltekraft	105 N
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet