

Garant**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 25/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273751 25/1,5
GTIN	4045197720078
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Einstehtiefe t_{\max}	4,5 mm
Kopflänge L_1	29 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600