

SWISS TOOLS

## Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, PSC, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 63/40-225 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	320408 63/40-225
GTIN	2050001772657
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

#### Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Innenkühlung: ja

### Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	225 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Aufnahme	PSC
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

